

VEGA

Beschreibung:

Dämmerungsschalter zur Aufputzmontage mit externer Einstellung. Besonders geeignet zur Kontrolle von kleinen Beleuchtungsanlagen in Gärten und Parkanlagen, Wohnungen, Schaufenstern usw. VEGA verfügt über eine LED-Anzeige, die das Ablesen des AN- oder AUS-Status erleichtert. Das Gerät verfügt über eine Schaltverzögerung um unerwünschte Reaktionen auf kurze Fremdlichteinwirkung zu vermeiden.

- Besonders geeignet für Beleuchtung von Schaufenstern, Hauseingängen, Leuchtreklame usw.
- Montage Aufputz an der Wand oder auf Sockel

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Schaltleistung	10 A / 250 V AC
Kontakt	Schließer, nicht potentialfrei

Maximale Last	• Glühlampen: 2000W
	• Leuchtstofflampen: 100VA
	• Halogenlampen (Niedervolt): 1000VA
	• Halogenlampen (230 V AC): 1000W
	• Energiesparlampen: 100VA
	• LED's: 50 VA

Betriebstemperatur	von -30° C bis +50° C
--------------------	-----------------------

Lichtempfindlichkeit	5 - 300 Lux
----------------------	-------------

Schaltverzögerung	60 Sek.
-------------------	---------

Schutzart	IP 54 gemäß EN 60529
-----------	----------------------

Schutzklasse	II gemäß EN 60335 bei korrekter Montage
--------------	---

