

## EBR 1

### Beschreibung:

Niveauregulierungsgerät zur Füllstandskontrolle. Ermöglicht das kontrollierte Befüllen oder Entleeren von Behältern und Brunnen.

- Zubehör: Set aus 3 Sonden (nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen)
- Installation auf DIN-Schiene, zwei Module breit (35 mm.).
- Varistoren für verstärkten Schutz vor Störungen durch Gewitter.
- LED-Anzeige des Relaiszustands.
- Wechselrelais zum Füllen oder Entleeren.



### Technische Daten:

- Betriebsspannung: 230 Va.c., 50-60 Hz.
- Schaltleistung: 6 (2) A 250 Va.c.
- Spannung der Sonden: 10 Va.c.
- Empfindlichkeit: 50 kΩ máx.
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C gemäß EN 60730-2-7
- Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529

