

INCA DUO D / QRD

Art.-Nr. OB330132

Art.-Nr. OB330232

Beschreibung:

Analoge Verteilerschaltuhr, zwei Module breit, mit manuellem Schalter für Dauer EIN oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlage usw.

- Wechselkontakt
- Montage auf DIN-Schiene
- Seitliches Ziffernblatt für einfache Programmierung mit Schaltreitern
- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- Tagesprogramm
- Hohe Schaltleistung

Technische Daten:

Betriebsspannung	230 V AC (andere auf Anfrage)
Frequenz	50-60 Hz
Schaltleistung	16 (4) A / 250 V AC.
Gangreserve	D: ohne Reserve QRD >100 Std.
Ganggenauigkeit	±1 Sek/Tag bei 23 °C
Eigenverbrauch	0.5 W



Maximale Last	<ul style="list-style-type: none"> • Glühlampen: 3000 W • Leuchtstofflampen: 1200 VA • Halogenlampen (Niedervolt): 2000 VA • Halogenlampen (230V AC): 3000 W • Energiesparlampen: 900 VA • LEDs: 100 VA
---------------	---

Kontakt	Wechsler
Manueller Schalter	AUTO/ON
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +45 °C
Schutzklasse	Klasse II bei korrekter Montage
Schutzart	IP 20 gemäß 60529
Montage	DIN-Schiene gemäß EN 60715

