


S

smartwares®



DIC 221-SERIE

! WARNUNG

- Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Produkts die Bedienungsanweisungen aufmerksam durch.
- Zerschneiden Sie nicht das Stromversorgungskabel, um es zu verlängern. Das Gerät (Trafo) funktioniert nicht mit einem längeren Kabel. Schließen Sie das Gerät erst dann an, wenn die Verkabelung abgeschlossen ist.


INSTALLATIONSSICHERHEIT

- Halten Sie, während der Montage des Geräts, Kinder und Unbeteiligte fern. Ablenkungen können zum Kontrollverlust führen.
- Vermeiden Sie Überanstrengungen, während der Montage des Produkts. Sorgen Sie jederzeit für einen angemessenen Halt und Gleichgewicht. In unerwarteten Lagen ermöglicht dies eine bessere Kontrolle.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bringen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern an.

BETRIEBSSICHERHEIT

- Nehmen Sie keine elektronischen Geräte in explosiver Umgebung, wie zum Beispiel in Anwesenheit von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen oder Staub in Betrieb. Elektronische Geräte erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Nicht alle denkbaren Bedingungen und Situationen, die auftreten könnten, werden von den in dieser Bedienungsanleitung erläuterten Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Vorschriften abgedeckt. Grundsätzlich gilt, dass Faktoren, wie der gesunde Menschenverstand und Vorsicht nicht im Produkt integriert sind, sondern vom Anwender mitgebracht werden müssen.
- Setzen Sie den Netzstecker keinem Regen oder Nässe aus. In den Netzstecker eindringendes Wasser erhöht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Überlasten Sie das Netzkabel nicht. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose herauszuziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.
- Der Adapter muss zur Steckdose passen. Modifizieren Sie niemals den Netzstecker. Unveränderte Netzstecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.


LIEFERUMFANG



- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Inneneinheit mit Bildschirm | 5. Namensschild |
| 2. Außeneinheit | 6. Montageplatte |
| 3. Verkabelung | 7. Schrauben und Dübel |
| 4. Netzstecker | 8. Schnellstartanleitung |


PRODUKTÜBERBLICK

INNENEINHEIT MIT BILDSCHIRM




- Mikrofon
- 3,5-Zoll-Bildschirm
- Anzeige für Stummschaltung
- Betriebsanzeige
- Türentriegelungstaste
- Torentriegelungstaste
- Sprechtaste/Bildschirmtaste
- Lautsprecher
- „+“-Taste
- Menü-Taste
- „-“-Taste
- Auswahltaste für Klingelton
- Taste für Lautstärkeregelung
- Stummschalttaste


AUßENEINHEIT




- Infrarot-LED
- Ruftaste / Visitenkarte
- Lautsprecher
- Kameralinse
- Mikrofon
- Zeitschaltuhr aktivieren




Sorgen Sie während der Montage der Außeneinheit dafür, dass der gewünschte Installationsort trocken ist. Es ist wichtig, dass die Kamera oder die Elektronik nicht nass werden.




1. Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein. Bringen Sie die Halterung an und ziehen Sie die Schrauben fest.




2. Verbinden Sie die Kabel.
3. Befestigen Sie die Außeneinheit an der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass sie ordentlich befestigt ist.




4. Um Diebstahl vorzubeugen, verwenden Sie die Sicherheitsschraube an der Unterseite der Einheit.




1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort.




2. Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein. Bringen Sie die Halterung an und ziehen Sie die Schrauben fest.
3. Verbinden Sie die Kabel. Bitte achten Sie auf die farbigen Markierungen.



4. Befestigen Sie die Inneneinheit mit Bildschirm an der Halterung. Vergewissern Sie sich, dass sie ordentlich befestigt ist.
5. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass alle Kabel ordnungsgemäß verbunden wurden, schließen Sie den Wechselstromadapter an.



Inneneinheit **B**, **C** und **D** mit Bildschirm sind optional, je nach dem wie viele Inneneinheiten Sie beabsichtigen zu verwenden.



Distance between units	Wiring
1 - 50m	2 x 0.75mm ²
1 - 100m	2 x 1.5mm ²



Sprechfunktion: Wenn ein Besucher die Ruftaste auf der Außeneinheit drückt, während sie sich in Standby befindet, klingelt die Inneneinheit und Sie sehen ein Live-Bild des Besuchers auf dem Bildschirm. Drücken Sie die Sprechaste, um mit dem Besucher zu kommunizieren.



Bildschirmfunktion: Drücken Sie diese Taste auf der Inneneinheit, um ein Live-Bild der Außenkamera zu sehen.



Interne Gegensprechanlage: Halten Sie in Standby die Sprechaste gedrückt, um die interne Gegensprechanlage zu aktivieren. Damit können Sie zwischen Ihren verschiedenen Innenbildschirmen kommunizieren.



Entriegeln der Tür: Drücken Sie diese Taste zur Türentriegelung, nachdem Sie Ihren Besucher erkannt haben.



Entriegeln des Tors: Drücken Sie diese Taste zur Torentriegelung, nachdem Sie Ihren Besucher erkannt haben.



Einstellung Ihres Klingeltons: Drücken Sie mehrmals diese Taste, um Ihre gewünschte Melodie einzustellen.



Anpassen der Klingeltonlautstärke: Drücken Sie diese Taste zur Erhöhung der Lautstärke.



Klingelton stummschalten: Wenn Sie nicht gestört werden wollen, drücken Sie diese Taste zur Stummschaltung des Klingeltons.



Anpassen der Videoeinstellungen: Drücken Sie die Menütaste, um in das Menü der Videoeinstellungen zu gelangen. Mit den Pfeiltasten können Sie die Helligkeit, Kontrast und Farben des Bildschirms anpassen. Drücken Sie die Menütaste, um zwischen diesen Einstellungen zu wechseln.

INNENEINHEIT MIT BILDSCHIRM

Versorgungsspannung	15V \pm 1A
Bildschirmgröße	3.5" inch
Farbkonfiguration	R.G.B.delta
Videosystem	PAL/NTSC
Effektive Auflösung	320x240
Verbrauchsstrom	300mA \pm 10mA
Betriebstemperatur	-10°C - +50°C
Betriebsfeuchtigkeit	85%(Max)

AUSSENEINHEIT

Bildsensor-Typ	1/4" CMOS
Betrachtungswinkel	70°
Minimale Beleuchtung	0Lux
Nachtsichtabstand	0.5 - 1m
Betriebstemperatur	-10°C - +50°C
Betriebsfeuchtigkeit	\leq 85%RH

SICHERHEITSHINWEISE

Vorsichtsmaßnahmen

- Bedecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Objekten wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht in direkten Kontakt mit Wärmequellen oder offenen Flammen kommen.
- Durch starke elektromagnetische Interferenzen kann der Normalbetrieb des Produkts gestört werden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf keinen Wasserspritzern ausgesetzt sein oder in Wasser getaucht werden.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm um das Produkt ein, damit für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Außeneinheit nicht dort installiert ist, wo sie Wasser oder Regen ausgesetzt sein könnte.
- Lassen Sie Kinder mit diesem Gerät nicht spielen.



Entspricht allen relevanten Europäischen Richtlinien.



Dieses Symbol ist bekannt als 'Symbol der durchgestrichenen Mülltonne'. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Batterie markiert ist, bedeutet das, dass es nicht mit Ihrem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Einige Chemikalien, die in elektrischen/elektronischen Produkten oder Batterien enthalten sind können der Gesundheit und der Umwelt schaden. Entsorgen Sie elektrische/elektronische/Batterie-Geräte in separaten Sammelmodellen, die für die Rückgewinnung und das Recycling von darin enthaltenen Materialien sorgen. Ihre Zusammenarbeit ist wichtig, um den Erfolg dieser Sammelmodelle zu sichern und für den Schutz der Umwelt.

smartwares Europe	NL: 088 5940501 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE: 078 481094(NL) Lokaal tarief	
BE: 078 481540(FR) Tarief local		
FR: 0825 560 650 18ct/min		
DE: +49 (0) 1805 010762		
14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min		
UK: +44 (0) 345 230 1231		
ES: +34 938427589		
service.smartwares.eu		