



5 in 1:

- ✓ Kühlen
- ✓ Heizen
- ✓ Entfeuchten
- ✓ Luftreinigen
- ✓ Ventilation

Produktbeschreibung

- ★ Ökologisches, mobiles lokales Klimagerät für Räume bis 130 m³ (~60 m²)* geeignet
- ★ Ideal zum Kühlen, Heizen + Entfeuchten von Wohn-/ Arbeits- und Schlafräumen
- ★ Indoor + Outdoor Betrieb möglich
- ★ Keine Umweltbelastung durch rein natürliches Gas (R290) ohne Gift- & Schadstoffe
- ★ Gereinigte + geruchsfreie Luft durch HEPA/ActiveCarbon- + Staubfilter
- ★ Manuelle Temperatureinstellung (16-31°C)
- ★ Separate Entfeuchter-Funktion (1,0 l/h)
- ★ Automatik-Modus + Auto-Diagnose-Funktion
- ★ On-/Off-Timer + Swing-Modus
- ★ Frostschutz-Funktion + Fehleranzeige
- ★ Steuerung über elektronisches Display/ LCD-Fernbedienung
- ★ Leichtlauf-Rollen
- ★ Inkl. Abluftschlauch (~1,50 m) mit Wand- & Fenster-Adapter + Drainageschlauch zur dauerhaften Kondenswasserableitung

Technische Daten

- ★ Energieeffizienzklasse: A/A
- ★ Leistungsaufnahme: 1345/ Watt
- ★ Kühl-/Heizleistung: 12.000 BTU/h (3,5 kW)
- ★ Luftumwälzung: 350 m³/h
- ★ Geräuschpegel: 65 dB / 39 dB
- ★ Eingang: 220-240 V, ~50 Hz
- ★ Schutzklasse: IP24
- ★ Kühlmittel: R290
- ★ Maße (BxHxT): 32,1 x 56 x 76,7 cm
- ★ Gewicht: 28 kg
- ★ Kabellänge: 1,8 m
- ★ Farbe: weiß mit schwarz
- ★ Artikelnummer: 14239
- ★ EAN: 4250058314239
- ★ VE: 1

[Klimatisieren]

KLIMATRONIC®