

FUNK-ALARMANLAGE SA 2900R

Das Alarmsystem SA 2900R der Smart Alarm-Serie von Blaupunkt bietet besonders zuverlässigen Einbruch- und Gefahrenschutz, unter anderem da die Funkübertragung mit variablem Rolling-Code vor Manipulation geschützt ist. Die integrierte Sirene schreckt Einbrecher ab. Bis zu sechs Empfänger werden bei Alarm zusätzlich per Anruf oder SMS benachrichtigt. Das Sicherheitssystem lässt sich per App, Tastatur oder Fernbedienung steuern und nach Wunsch auf eine Wachzentrale aufschalten. Bis zu 30 Zubehörgeräte zum Einbruch- und Gefahrenschutz sowie zur komfortablen Bedienung können mit dem System per Funk vernetzt werden.



Produktmerkmale:

- Starter Set mit Alarmzentrale, 1x DC-S1, 1x IR-S1L & 1x RC-R3B
- Integrierte Sirene in Alarmzentrale
- Alarmierung per Anruf oder SMS
- Bis zu 6 verschiedene Nummern können gespeichert und im Notfall nach festgelegter Priorität benachrichtigt werden
- Per App „Connect2Alarm“ steuerbar
- Besonders sicher dank verschlüsselter Programmierbefehle und variablem Rolling-Code- Befehle zur Unschärf-Schaltung können nicht per Funk abgefangen und missbraucht werden
- Mit bis zu 25 Sensoren erweiterbar
- Simulation von Anwesenheit mit Hilfe des Funk-Zwischensteckers (PSS-S3)

- Aufschaltung auf Wachdienst-Zentrale möglich, die Kontakt-ID unterstützen
- Unterstützt 6 Sprachen
- Reinhör-Funktion: Jederzeit wissen, was gerade bei Ihnen zu Hause passiert
- Leicht bedienbares, beleuchtetes LCD-Display und Tastatur mit 17 Tasten
- Automatische Status- und Fehlermeldungen
- Die letzten 20 Ereignisse sind im System abrufbar
- Sabotagekontakte schützen vor Manipulation
- Notstrom-Akku Laufzeit: 18 Stunden

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 9V 1A Adapter
- Notstrom-Akku: 4,8V 600 mAh NiMH (1,2V x 4)
- Sirenenlautstärke: 96 dB @ 1m
- Funkfrequenz: 868,35 MHz FM
- Funkreichweite: Etwa 30 Meter in typischer häuslicher Umgebung
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
- Maße: 209 x 136 x 22,5 mm