

IP CAMERA VIO-B30



Features:



Produktmerkmale:

- Videoaufzeichnung und Live-Streaming in Full-HD Qualität
- Weltweiter Zugriff auf den Live-Streaming und Push-Benachrichtigung per App
- Bewegungserkennung mit 5 Sekunden Vorab-Aufnahme bei einem Ereignis
- Lokaler Datenspeicher: Unterstützt Micro-SD Karten mit bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Privater Cloud-Speicher: Unterstützt FTP und NAS
- Smarte Nachtsichtfunktion: Stellt die Intensität der IR LED der Kamera ein, um schwache Beleuchtung und die Distanz zu Objekten zu kompensieren (bis zu 30 m)
- Unterstützt Wlan- und Ethernet-Konnektivität
- Kompatibilität: Unterstützt ONVIF-Standard

Spezifikationen:

- Bildsensor: 1/3" CMOS-Sensor | 3 Megapixel
- Auflösung: 2304 × 1296
- Video: H.264 Codierung 20fps @ 3M (2304 × 1296) & 25/30fps @ 2M (1920 × 1080)
- Linse: 2,8 mm F2.0
- Erfassungsbereich: Horizontal 100°, Vertikal 55°
- Digitaler Zoom: 16x
- Minimale Beleuchtung : 0,1 Lux (Farbe), 0 Lux (B/W)
- Funkschnittstelle: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50 m (im offenen Gelände)
- IR LEDs: 24
- Stromzufuhr: DC12V (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: Bis zu 95 %, nicht kondensierend
- Schutzklasse: IP67
- Maße: 70 mm x 70 mm x 164,7 mm
- Video-Stream-Verschlüsselung: TLS