

## IP CAMERA VIO-DP20



### Features:



### Produktmerkmale:

- Videoaufzeichnung und Live-Streaming in Full-HD Qualität
- Weltweiter Zugriff auf den Live-Streaming und Push-Benachrichtigung per App
- Bewegungserkennung mit 5 Sekunden Vorab-Aufnahme bei einem Ereignis
- Lokaler Datenspeicher: Unterstützt Micro-SD Karten mit bis zu 128 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Privater Cloud-Speicher: Unterstützt FTP und NAS
- PTZ: Fernsteuerung der Kamera möglich - Drehung 0° ~ 355° von links nach rechts & 0° ~ 90° hoch und runter mit der max. Schnelligkeit von 100°/sek.
- Digitale Nachtisichtfunktion (DWDR): Optimiert für helle und dunkle Bereich für die optimale Bildqualität, auch bei schwacher Belichtung
- Leistungstarker 4-facher optischer Zoom
- Unterstützt Wifi und Ethernet-Konnektivität
- Kompatibilität: Unterstützt ONVIF-Spezifikationen

### Spezifikationen:

- Bildsensor: 1/2.7" CMOS-Sensor | 2 Megapixel
- Auflösung: 1920 × 1080
- Video: H.264 Codierung 25/30 fps @1080P & 25/30/50/60 fps @ 720P
- Lens: 2,7mm~11mm F1,6 ~ F2,8
- Erfassungsbereich: Horizontal 112,5° ~ 30°
- Zoom: 16x digitaler Zoom & 4x optischer Zoom
- Minimale Beleuchtung : 0,05 Lux (farbe), 0,005 Lux (B/W)
- Funkschnittstelle: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 50 m (im offenen Gelände)
- Stromzufuhr: DC12V
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +60°C
- Betriebsluftfeuchtigkeit: Bis zu 90 %, nicht kondensierend
- Schutzklasse: IP66
- Maße: 122 mm x 122 mm x 89 mm
- Video-Stream-Verschlüsselung: TLS