



Der neue AT MAX mit 22 x 28cm/ 8.5" x 11 DD PROformance™ Suchsonde

AT MAX International Metalldetektor

Dieser neue All-Terrain (für jeden Boden) Detektor ist mit der neuesten Garrett Technologie, ein ideales Metallsuchgerät für die Suche von Münzen, altertümlichen Objekten, Schatzkisten, Schmuck und sogar Goldnuggets. Mit dem regengeschützten Funkkopfhörer MS-3 von Garrett erleben Sie ein neues Suchgefühl.

Artikelnummer: 13295

Lieferumfang:

- 22 x 28cm PROformance™ DD Suchsonde
- gepolsterter Garrett MS-3 Wireless Kopfhörer für Landsuche, mit getrennter Lautstärkeregelung für beide Ohren
- 4 AA Batterien
- Bedienungsanleitung (deutsch)
- Handbuch für Schatzsucher



integrierter Wireless Technologie



Geländetauglich



manuelle Bodensuche möglich



Grafische Objekt Analyse



Ein Tastendruck für Sofortsuche



Pin-Pointing



genauere Objektidentifizierung



schnelle Abtastung



erweiterte Audio Modifikation



hohe Eisen diskriminierung



Anti Eisen Ton einstellbar



- DIGITALE ZIFFERNANZEIGE: 2- STELLIG
- HOHER EISENFILTER: 44- PUNKTE, EINSTELLBAR
- PUNKTORTUNGS TASTE
- PROFI SUCHMODUS: SPEZIELLES ORTUNGSSIGNAL FÜR MEHR INFORMATIONEN
- DIGITALE ANZEIGE LEUCHTET BEI NACHT (EINSTELLBAR)
- NEUER GRIFF! ROBUSTERER, NICHT ABSORBIERENDES, STRUKTURIERTES GUMMI



Besondere Eigenschaften und technische Spezifikationen

Eigenschaften:

- **Z-Lynk Drahtlose Technologie** eingebaut - mit MS-3 Wireless Kopfhörer koppelbar
- **Hintergrundbeleuchtung:** beleuchteter LCD-Bildschirm für eine bessere Sichtbarkeit bei schlechtem Lichtverhältnissen
- echter **"All-Metal" Modus** für maximale Ortungstiefe und Empfindlichkeit
- **All-Metall Eisensignal:** Diskrimination wird auch im echten All-Metall Modus hörbar gemacht
- **Ground Balance Window** - Bodenabgleichseinstellung für stark mineralisierte Böden
- **Einstellbarer Schwellton**
- **Bodenanpassung:** automatisch und manuell einstellbar
- **Schnelle Suchgeschwindigkeit**
- **Digitale Objekt Identifikation 0-99 Skala**
- **Batteriestatusanzeige**
- **Kopfhöreranschluß**
- **verbesserte LCD-Anzeige**
- **durch Mikroprozessor gesteuert**
- **Lautsprecherausgang** klar und deutlich
- **"One-Touch" Ein-Tastendruckfunktion**
- **in 3 Teile zerlegbar** auf 60 cm
- **bis zu 3m Wasserfest**, für

Unterwasser-/Wassereinsatz empfehlen wir Ihnen die Unterwasserkopfhörer

• Münz-/Objekttiefenanzeige

Benutzereinstellungen:

- Diskrimination
- Empfindlichkeit / Tiefe
- 3 voreingestellte Suchprogramme
- Pinpointing
- Hintergrundbeleuchtung
- Bodenabgleich
- Eisenton

Suchprogramme:

- All-Metal - alle Metalle
- Custom - manuelle Einstellungen
- Coins - für Münzsuche
- Zero - Profimodus
- Pinpoint - Punktortung

Technische Eigenschaften:

- Länge: 109cm bis 140cm verstellbar
- Armmanschette einstellbar
- Gewicht: 1,4 kg
- Frequenz: 13,6 kHz
- Stromversorgung: 4 x 1,5 Volt
- AA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- 3 Jahre Garantie



AT MAX SPEZIAL ZUBEHÖR

Weitere Informationen über Garrett Zubehörartikel und Grabungswerkzeuge finden Sie in unserem Online-Shop



Artikelnummer:

- | | |
|---|-------|
| A. 12cm / 4,5" Super Sniper Sonde | 99634 |
| B. 12cm / 4,5" Super Sniper Abdeckkappe | 98404 |
| C. 17 x 23cm / 6,5" x 9" DD - Sonde | 99636 |
| D. 23 x 30cm / 9" x 12" DD - Sonde | 99677 |
| E. Abdeckkappe für 23 x 30cm Sonde | 99364 |
| F. Abdeckkappe für 17 x 23cm Sonde | 99266 |
| G. Abdeckkappe für 22 x 28cm Sonde | 99629 |
| H. Unterwasserkopfhörer (UW) | 99194 |