

KM 3674 Knetmaschine

Art.-Nr.: 263811
EAN: 4006160638110
Farbe: titan



- Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
- Elektronische Timerfunktion/LCD-Display (blau beleuchtet)
- Konstante Leistung durch lastabhängige elektronische Drehzahlregelung
- 12 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 + Puls)
- Softanlauf für langsames Anrühren
- 6,2 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
- Glas-Mixbehälter mit Skala und Nachfüllöffnung (1,5 Liter)
- Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
- Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefede oder Brotteig
- Schneebeesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
- Robustes Spezialgetriebe
- 35° schwenkbarer Multifunktionsarm mit Entriegelungsmechanismus
- Transparenter Spritzschutzdeckel mit Nachfüllöffnung (abnehmbar)
- Sicherheitsschaltung
- Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
- Sicherer Stand durch Saugfüße
- Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
- **Fleischwolf:** Edelmesserschnecke, Metallhals, Metallschnecke, 3 Edelstahl- Lochscheiben, Metallnachfülltablett, Plätzchenaufsatz, Wurstfülleraufsatz, Kebbe-Aufsatz
- **Pastafunktion:** Pasta selber herstellen mit 3 verschiedenen Aufsätzen für Spaghetti, Makkaroni, Tagliatelle
- 220–240 V, 50 Hz, 1200 W
- Abmessungen Gerät: 421 x 336 x 293 mm (ca. B x H x T)
- Verkaufskarton: 611 x 365 x 363 mm (ca. B x H x T)

