



### AL560 - Active Line!

Robust in jeder Situation, denn genau dafür wurde dieses Modell entwickelt.

Ein zuverlässiger Begleiter für alle Ihre Freizeitaktivitäten. Ob beim Wandern, beim Sport oder im Beruf das Modell AL560 lässt Sie auch bei schwierigen Umgebungen nicht im Stich.

Durch seine Schutzklasse IP68 ist dieses Modell gegen das Eindringen von Wasser, Staub oder auch gegen kleine Stürze gut gewappnet.

Aber auch ist es das Design, dass dieses Outdoor Telefon in den zwei Farben schwarz-silber und schwarz-rot zu etwas ganz besonderen macht. Durch das sehr große 2,4" TFT Farbdisplay haben Sie alle Funktionen immer im Griff. Aber auch ist es die besondere Geräteoberfläche die diesem Modell seine Griffbarkeit gibt.

Weitere großzügigen Ausstattungsmerkmale wie ein Kamera, eine beleuchtete Tastatur, Bluetooth, Wecker, Radio, Micro SD Kartenslot bis zu 16 GB werden Sie begeistern.



Display



IP68



200



SMS



### Funktionen

- **IP68 (Staubdicht + Wasserdicht)\***
- Kamera
- Taschenlampe
- Kontrastreiches Farbdisplay TFT 2.4"
- Bluetooth
- Wecker
- Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte
- Taschenrechner
- Kalender
- SMS
- Freisprechfunktion

... und mehr!

Farben: 

Technische Daten	
Typ	Barrenhandy
Farbe	Schwarz - Silber Schwarz - Rot
Größe in mm (l x b x t)	129x57x18.7
Gewicht in Gramm (inkl. Akku)	123
Standby-Zeit in Stunden	280
Sprechzeit in Minuten	420
Akku	Li-ion 3.7V - 1450mAh
Ladegerät	5V-1000mAh
Micro USB Verbindung	✓
GSM Quad Band (MHz)	850/900/1800/1900
SAR Head	-
SAR Body	-
Tastaturbeleuchtung	✓

Display	
Typ	TFT
Farben	65.000
Auflösung	240x320 px
Größe	2.4"
Hintergrundbeleuchtung	✓
Uhr	✓
Datum	✓

Töne und Signale	
Profile inkl. aller Toneinstellungen	5
Polyphone Klingeltöne	5
Tastaturton ein-/ausschalten	✓

Anruf	
Telefonnummern im Telefonbuch	200
Lautstärkeregelung	✓
Freisprechfunktion	✓
Lautstärkeregelung des Lautsprechers	✓
Kopfhörer-Anschluss	-
Stummschaltung	✓
Anrufdauer	✓
Konferenzschaltung	✓

Anrufliste	
Eingehende Anrufe	10
Verpasste Anrufe	10
Gewählte Anrufe	10
Anrufdauer	✓

SMS	
Senden	✓
Empfangen	✓
Zurückrufen	✓
An mehrere Empfänger senden	✓
Löschen	✓
Mehrere löschen	✓
SMS weiterleiten	✓
Textmodus	De, de, DE, 123

Netzdienste	
Anruferkennung	✓
Anklopfen	✓
Anruferkennung	✓
(Alle) Anrufe weiterleiten	✓
Anruf weiterleiten, wenn nicht erreichbar	✓
Anruf weiterleiten, wenn nicht angenommen	✓
Anruf weiterleiten, wenn besetzt	✓
(Alle) Daten weiterleiten	✓
NetzwerkAuswahl Manuell / Automatisch	✓

Sicherheit	
Telefon sperren	✓
SIM-PIN ein-/ausschalten	✓
SIM-PIN ändern	✓
Werkseinstellungen herstellen	✓

Extras	
Sprachen Telefon	EN/DE/FR/SP/TÜ
Sprachen Bedienungsanleitung	DE
IP68 - Wasserdicht*	✓
IP68 - Staubdicht*	✓
Wecker	✓
Aufgaben	✓
Kalender	✓
Taschenrechner	✓
Kamera	1.3MP
Taschenlampe	✓
FM Radio	✓
Kurzwahltasten (2~9)	✓
Dateimanager	✓
Bluetooth	V.3.0
Micro SD Kartenslot	bis zu 16 GB

Lieferumfang	
Mobiltelefon	✓
Akku	✓
Ladegerät	✓
USB-Kabel	✓
Bedienungsanleitung	DE

EAN schwarz-silber: 9120042772459 | EAN schwarz-rot: 9120042772466

Art.-Nr. schwarz-silber: AL560\_EU001BS | Art.-Nr. schwarz-rot: AL560\_EU001BR