



TECHNISTAR K4 ISIO

HDTV Kabel-Receiver mit 4-fach-Tuner

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Farbe	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588247796	0002/4779	1.17 kg	500 g	schwarz	39.60 x 5.60 x 21.20 cm	28.00 x 3.80 x 13.50 cm

ANSCHLÜSSE	Lautstärke verriegelbar: Ja	Nennspannung: 230 V
HDMI™ (out): 1	Menüverriegelung: Ja	Frequenz: 50 Hz
USB: 2 (USB 2.0)	LEISTUNG / ENERGIEWERTE	TECHNISAT CONNECT
Common Interface Plus (CI+): Ja	Energiewerte Standby-Schnellstart: 3.4 W	Control: Ja
Smartcard-Leser: Ja	Energiewerte LED: 0.3 W	SFI: Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch: Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 8.4 W	TUNER
Audio-Ausgang analog (L/R): Ja	MULTIMEDIA	Tuner-Typ: DigitalKabel
Scart: 1	Mediaplayer: Ja	DVB-C Tuner: 4
Ethernet 10/100 (RJ-45): Ja	DVR Funktion: USB	Empfang von: HD-TV, SD-TV, DVB-Radio
IEC-Anschluss: 2 (Loop through)	Multi Recording: Ja	Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1
AUDIO	TimeShift: Ja	TUNER - KABEL
AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz
BILD-FUNKTIONEN	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	Demodulation: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Bild im Bild (PIP): Ja	SONSTIGE FEATURES	Symbolrate: 1.5 ... 7.2 Mbaud
Bild und Bild (PAP): Ja	Programmspeicher Gesamt: 4999	FEC: Reed-Solomon (204, 188)
Standbild: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja	UMGEBUNG
DECODER	Sleeptimer: Ja	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Videodecoder: MPEG-2: MP@HL/ML, MPEG4/AVC: MP@L3, HP@L4	Wecktimer: Ja	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Uhr: Ja	Lagertemperaturbereich: -20 bis 60 °C
EMPFANGSBEREIT	Videotext: Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
M7: Ja	Seitenspeicher: 1000	Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE	Teletextuntertitel: Ja	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Conax CSP: Ja (Contego konform)	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI
CI+: Ja (v1.3)	Loophrough: Ja	Video-Codex: MPEG-2, MPEG-1, H.264, DivX
HOTELMODE	STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	Netzteil: extern DC 12V/1,5A	TECHNISTAR K4 ISIO, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), HDMI-Kabel, Antennenkabel, externes Netzteil, Bedienungsanleitung
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja		

KEYFEATURES		
ISIO Internet-Technologie ¹	TechniFamily	Universal Plug and Play (UPnP)
Red Button/HbbTV	Full-HD	Netzwerkschnittstelle
IPTV	HDTV	HTML5
TechniSat CONNECT	DVRready USB/NAS ²	PIP-Funktion
"SiehFern INFO" (SFI)	DVRready ³	HDMI (out)
ISIPRO Kabel	Timeshift	JPEG
Autoinstall	Pay-TV-fähig ⁴	EPG

1) Zur Nutzung von Internetfunktionen ist ein Internetbreitbandzugang erforderlich. Das Angebot von Apps und Internetdiensten ist abhängig vom Drittanbieter und kann variieren. Das Angebot an Apps und Internetdiensten von Drittanbietern ist geräteabhängig und kann im Umfang variieren. Einige Apps können über kostenpflichtige Inhalte verfügen.

- 2) USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS) benötigt, optional erhältlich. Netzwerk-Streaming- und Aufzeichnungsfunktionen abhängig von der Netzwerkkonfiguration.
- 3) USB-Datenträger benötigt, optional erhältlich.
- 4) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich)