

**Super-Solid SL 554 DE IP54
Garten-Steckdosenverteiler**Technische Highlights

- Für den Einsatz im Garten, IP54; staub- und spritzwassergeschützt.
- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer und breiter Auflagefläche gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Technische Daten

| Typenbezeichnung | SL 554 DE 3676 |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nummer | 1159910215 |
| EAN | 4007123647514 |
| Kabellänge | 5m |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 3G1,5 |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Anzahl Steckdosen | 5 |
| Farbe | Grün |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Nennstrom | 16A |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Maße | 56x12x6,5 cm |
| Gewicht | 1,336 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zertifikat | TÜV Süd, GS-geprüft |
| Lieferbar: | Juni 2017 |