

druckender Tischrechner

# FR-2650RC

## Allgemeine Daten

- 12-stelliges Digitron-Display
- Größe (H x B x T): 6,5 x 19,5 x 31,3 cm (inkl. Papierhalter)  
6,1 x 19,5 x 25,9 cm (exkl. Papierhalter)
- zweifarbigter Druck (IR-40T)
- Papierbreite: 58 mm
- Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen/Sek.
- Speicherschutzbatterie (1 x CR-2032)
- Netzbetrieb mit Adapter AD-A60024
- Gewicht: ca. 620 g
- EAN-Code: 4549526601941 (FR-2650RC-W-EH)

## Funktionen

- Steuerberechnung
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken)
- Check & Correct Funktion (Aufruf- und Korrekturoption für die letzten 150 Rechenschritte)
- After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken im Nicht-Druck-Modus)
- Profi- Prozentrechnung
- Deltaprozentrechnung
- Postenzähler
- Mark Up / Mark Down
- Durchschnittsberechnung
- Backspace-Taste
- Fließ- und Festkommaberechnung (0, 2, 3, ADD<sub>2</sub>)
- Tausender Unterteilung
- Doppel-Nulltaste
- 4-Tasten-Speicher
- GT Speicher
- Rundungsautomatik F, 5/4
- Uhr / Zeitstempel
- Vorzeichenwechsel



## Verpackungsdetails:

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	24,4	30,5	7,7	1	0,988
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	-----
Versandkarton	32,8	26	37,5	4	4,6