

druckender Tischrechner

# DR-320RE

## Allgemeine Daten

- 14-stelliges Digitron-Display
- Größe (H x B x T): 8,4 x 20,5 x 34,1 cm (mit eingeklapptem Papierhalter)  
11,1 x 20,5 x 37,7 cm (mit ausgeklapptem Papierhalter)
- zweifarbigem Druck (RB-02)
- Papierbreite: 58 mm
- Druckgeschwindigkeit: 3,5 Zeilen/Sek.
- Netzbetrieb
- Speicherschutzbatterie (1 x CR-2032)
- Gewicht: ca. 1700 g
- EAN-Code: 4549526604980

## Funktionen

- Euro-Umrechnung
- Steuerberechnung
- Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin)
- Re-Print-Funktion (Option eine Berechnung (max. 150 Schritte) so oft wie gewünscht auszudrucken)
- After-Print-Funktion (Option eine Berechnung nach der Eingabe aller Operationen (max. 150 Schritte) zu drucken im Nicht-Druck-Modus)
- Profi-Prozentrechnung
- Deltaprozentrechnung
- Fließ- und Festkommaberechnung (0,1,2,3,4,6,ADD<sub>2</sub>)
- Tausenderunterteilung
- Triple-Nulltaste
- 4-Tasten Speicher
- Grand Total Speicher
- Rundungsautomatik F, Cut, Up, 5/4
- Mark Up / Mark Down
- Nichtrechentaste linksbündig
- Postenzähler
- Schnellkorrekturtaste
- Durchschnittsberechnung
- Uhr / Zeitstempel



## Verpackungsdetails:

	Breite(cm)	Länge(cm)	Höhe(cm)	Stück	Gewicht(kg)
Einzelbox	25,6	42,8	12,9	1	2,213
Innenkarton	-----	-----	-----	-----	-----
Versandkarton	27,5	53,6	45,9	4	9,6