

4020 - (0.14 - 16) - Detailinformation

Artikelnummer	4020
Artikelbezeichnung	Sortiment Aderendhülsen
Nettogewicht kg/1000	440.000
Bestehend aus	Aderendhülsen mit Isolation DIN 46228/4
Anzahl	12
Unterteilungen	
RoHS konform	ja
Anzahl Kontakte	2110
mm²	0.14-16
AWG	26-6
Höhe	30 mm
Länge	160 mm
Breite	230 mm
Hinweis	Bestellungen der Nachfüllbeutel nur online möglich.

Artikelbild



Preis
Preis auf Anfrage

- Ab Lager lieferbar
- Kein Lagerbestand - Auf Anfrage lieferbar

In den Warenkorb

Sie finden Ihr Produkt nicht? Unsere Verkaufsabteilung steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. [Kontakt](#)

Preisänderungen und Verfügbarkeit sowie Irrtum bleiben vorbehalten.

Sortiment Aderendhülsen	mm ²	AWG	Grösse	Artikelnummer	Anzahl	Farbe	Nachfüllbeutel
Aderendhülse mit Isolation	0.14	26		459706	200	grau	459706b
Aderendhülse mit Isolation	0.25	24		460006	250	hellblau	460006b
Aderendhülse mit Isolation	0.34	24-22		459906	250	türkis	459906b
Aderendhülse mit Isolation	0.5	22-20		470108	250	weiss	470108b
Aderendhülse mit Isolation	0.75	20-18		490208	250	grau	490208b
Aderendhülse mit Isolation	1	18		470308	250	rot	470308b
Aderendhülse mit Isolation	1.5	16		470408	250	schwarz	470408b
Aderendhülse mit Isolation	2.5	14		460508	200	blau	460508b
Aderendhülse mit Isolation	4	12		460610	100	grau	460610b
Aderendhülse mit Isolation	6	10		490712	50	gelb	490712b
Aderendhülse mit Isolation	10	8		490812	35	rot	490812b
Aderendhülse mit Isolation	16	6		490912	25	blau	490912b