



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aquastar
Sichtblendenbezeichnung	Aquastar
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Vollständiger Mechanismus
Gelieferte Ausrüstung	Eitkettenplatte

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Betätigungsart	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom [In]	10 A
Markierung	Leuchtsymbol
Farbton	Polarweiß
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Thermoplast

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1642 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

---

Entsorgungshinweise

Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

---