



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aquastar
Sichtblendenbezeichnung	Aquastar
Produkt oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Ausgangspolkonfiguration	2P + E mit Abdeckklappen
Steckdosenstandard	German
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Farbton	Lichtgrau

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	Schalter : _test 10 AX 250 V AC Steckdose : _test 16 A 250 V AC
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polypropylen

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei
Normen	DIN 49440

## Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich