



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Aquastar
Sichtblendenbezeichnung	Aquastar
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Vollständiger Mechanismus
Gelieferte Ausrüstung	Eitkettenplatte

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-poliger Drucktaster
Betätigungsart	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom [In]	10 A
Kontrolllampe	Locator lamp
Lokale Signalisierung	LED
Markierung	Leuchtsymbol
Farbton	Lichtgrau
Aufbau und Typ des Anschlusses	1S
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Thermoplast

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1642 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich