

## HAILO M60

Die variable und vielseitig einsetzbare Aluminium-Universalleiter mit 6 Sicherheitsgelenken und Metall-Plattform.



### DIE KEY-FEATURES

- Arbeitsbühne, Anlege- und Stehleiter in einem
- Mit separater 2-teiliger, rutschfest geriffelter Metall-Plattform (143 x 30 cm) für bequeme und sichere Nutzung als Arbeitsbühne
- Zum Transport oder zum Verstauen kompakt zusammenfaltbar: B x T x H 99 x 37 x 27 cm


---

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- 6 Sicherheitsgelenke zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Rutschfest geriffelte Sprossen
- 2 stabile Querbalken mit standsicheren PVC-Füßen (Querbalken-Länge 77 cm)
- Breite abgerundete Holme (Holmquerschnitt 61 x 22 mm)
- Extrem feste Holm-Sprossen-Verbindung
- Belastbar bis 150 kg



## TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Arbeitsplattform		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl		4 x 3
Aufstellbreite/-tiefe		A = 77 cm, B = 228 cm
Höhe Plattform		91 cm
Höhe Bockleiter		169 cm
Höhe Anlegeleiter		332 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		435 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		435 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 92 cm, B = 37 cm, C = 27 cm
Gewicht		16,7 kg
Belastbarkeit		150 kg