

CC-7 Rauchwarnmelder



- ✓ VdS geprüft nach EN 14604
- ✓ Erweiterte Prüfung nach VdS 3131
- ✓ extrem klein
- ✓ integrierte 10 Jahres Lithium Batterie
- ✓ automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
- ✓ automatische Nachkalibrierung bei Verschmutzung
- ✓ Batteriewarnsignal für 10 Stunden unterdrückbar
- ✓ Easy-to-Press Taste
- ✓ Montageschutz
- ✓ integrierter Warnton: 85 dB(A)
- ✓ Abmessungen: Ø 7 x 3,5 cm
- ✓ Verpackungseinheit: 48 Stück

Technische Daten – CC-7

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	DC 3V Lithium Batterie (fest verbaut)
Batterielebensdauer	Ca. 10 Jahre
Betriebsstrom	<4µA (Standby), <70mA (Alarm)
Schalldruck	85dB(A) / 3m
Betriebsbereitschaft	rote LED blinkt alle 40 Sekunden
Einsatztemperatur	+0°C bis +40 °C
Stummschaltfunktion	Ja
Gewicht	76 g
Abmessung	Ø 7 cm x 3,5 cm
Farbe	Weiß
Montage	Montagekit im Lieferumfang enthalten
Prüfungsstandards	CE, VdS 3131, EN 14604