

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520



-
- Video-Türsprechanlage für den Außenbereich (IP54)
 - Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
 - Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
 - Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
 - Weißlicht LED-Ring für optimale Nachtsicht und zur Statusanzeige
 - Integriertes Mikrophon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
 - Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
 - Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
 - Justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Eingangsbereich
-

Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion, ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehenden Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwendige Neuverdrahtung nötig.

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Abmessungen	81,5 x 45,6 x 142 mm	Gegenlichtkompensation	ABL C
Alarmierung	E-Mail, Push	Höhe	142 mm
Anschlüsse	1x Terminalblock (DC, Türklingel, Relais), 1x Netzwerk-Terminalblock	Kameratyp	Video-Türsprechanlage
Anzahl IR LEDs	6	Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3	Kompatibel zu Secvest	Nein
Audio	2-Way	Kompatibel zu Smartvest	Ja
Auflösung	2MPx	Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 15fps	Leistungsaufnahme	5 W
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA Pixel	Lieferumfang 01 Beschreibung	WLAN Video-Türsprechanlage
Aufnahmemodi	1080p	Lieferumfang 01 Menge	1
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske	Lieferumfang 02 Beschreibung	Netzteil, 5 V DC/1.5 A
Bildaufnehmer	1/2,9" CMOS	Lieferumfang 02 Menge	1
Bildelemente (total)	1920 x 1080 Pixel	Lieferumfang 03 Beschreibung	Micro USB - RJ45 Adapter
Bildrate	20 fps	Lieferumfang 03 Menge	1
Blickwinkel horizontal	100 °	Lieferumfang 04 Beschreibung	Antenne
Breite	81,5 mm	Lieferumfang 04 Menge	1
Brennweite	4 mm	Lieferumfang 05 Beschreibung	Wandhalterung
Bruttogewicht	0,68 kg	Lieferumfang 05 Menge	1
Digitaler Zoom	4x		
Dynamikbereich (WDR)	90 dB		
Farbe	weiß		
Frequenz	2,4 GHz		

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Lieferumfang 06 Beschreibung	Montagematerial	Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7.5%, Horizontal +/- 2,5%
Länge	45,6 mm	Sendeleistung	20 dBm
Material	Kunststoff	Sensibilität	-90 dBm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080p @ 20fps	Software	App2Cam Plus
Max. Betriebstemperatur	40 °C	Spannungsversorgung AC	9-36 V
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %	Spannungsversorgung DC	12-48 V
Mikrofon	Ja	Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Min. Betriebstemperatur	-10 °C	Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx	Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx	Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Mobiler Zugriff	Ja	Stromaufnahme	400 mA
Nettogewicht	0,28 kg	Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s	Technologie	IP
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);	Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n	Videokomprimierung	H.264
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push	Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Netzwerkcamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP	Weißabgleich	AWB
Objektiv	Fix	Weißlicht LEDs	12 St.
Reichweite Nachtsichtfunktion	1,5 m	Zertifizierungen	CE, RoHS
Schutzart IP	54		