

T6x14,5 MF6 LED Lamp 24V DC



	70122411	70122412	70122413	70122414	70122415	70122426
Betriebsspannung DC	24 V DC					
Typ. Betriebsstrom	21 mA	22 mA	20 mA			
Typ. Farbtemperatur					5000 K~6000 K	~2500 K
Lichtfarbe	rot	amber	grün	blau	tageslicht	warmweiß
Dominierende Wellenlänge	620 nm~630 nm	585 nm~595 nm	515 nm~525 nm	465 nm~475 nm		
Lichtleistung	0,8 lm	0,4 lm	1,4 lm	0,6 lm	1,2 lm	N/A lm
Sockelart	MF6					
LED Abstrahlwinkel	95 °					
Länge	14,5 mm					
Durchmesser	6 mm					
Mittlere Lebensdauer	30000 h					