



Technische Daten

Artikelnummer	0201117
Beschreibung	HDTV Kabel Receiver
Chipsatz / Prozessor	MSD7C01E + R836 / 552MHz
SDRAM / Flash Speicher	64MB DDR-2 / 4 MB
Eingangsfrequenz	115 ~ 858 MHz
Bandbreite	8 MHz
Eingangsimpedanz	75 Ω
Rauschmaß	2,9 dB
Demodulation	256 QAM, 128 QAM, 64 QAM, 16 QAM
Videokodierung	MPEG-4 AVC/H.264 Standard
Display	7 Segment-Display (3-stellig)
Frontbedienung	3 Tasten
Betriebs-LEDs	1 (Betrieb/Standby)
Favoriten Gruppen	ja
Teletext	ja
EPG (Elektronische Programmzeitung)	ja
Timer Funktion	ja (Sleeptimer)
Bildschirmenü	32-bit Farbmenü (mehrsprachig)
USB	USB 2.0 (Medienwiedergabe)
LAN	ja
Scart Ausgang	1x
Digitaler S/PDIF Tonausgang	ja (koaxial)
HDMI Ausgang	ja (bis 1080p)
Antennenanschluß	Antenneneingang
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb	< 6 Watt
Abmessungen (B/T/H)	168 x 96 x 35 mm
Gewicht (netto)	293 g
Lieferumfang	Megasat HD 200 C, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung

Leistungsmerkmale

- Digitaler HDTV Kabel Receiver zum Empfang aller frei empfangbaren digitalen TV- und Radioprogramme mit einer Auflösung von bis zu 1080p.
- Energiesparer dank der geringen Energieaufnahme im Standby sowie im laufendem Betrieb.
- USB Anschluss zur Medienwiedergabe.
- LAN Anschluss für diverse Netzwerk Apps.

