

HELUcond PE Wellenschlauch aus Polyethylen

für leichte Beanspruchung



HELUcond PE-F / PE-B

Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen.
Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

mod. Polyethylen

Entflammbarkeit nach UL 94: HB

- halogenfrei

Eigenschaften

- Beständig gegen Basen.

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:
HELUquick.

Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +70°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +90°C

feines Profil / PE-F

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
91621	90448	10,0	9,8	12,7	50	44,00	39,70	37,50
90433	90449	12,0	11,6	15,6	50	68,90	62,10	58,70
90435	90451	17,0	16,3	20,8	50	76,60	69,00	65,20
90436	90452	23,0	22,9	27,9	50	122,70	110,50	104,40
90437	90453	29,0	28,9	34,0	25	163,10	146,90	138,70
90438	90454	37,0	33,5	41,5	25	206,50	186,00	175,60
90439	90455	50,0	45,2	53,4	25	295,00	265,50	250,90

breites Profil / PE-B

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
93781	93786	21,0	21,7	28,0	50	122,70	110,50	104,40
93782	93787	29,0	28,5	34,5	25	163,10	146,90	138,70
93783	93788	36,0	36,0	42,4	25	206,50	186,00	175,60
93784	93789	48,0	47,7	54,5	25	295,00	265,50	250,90

Technische Änderungen vorbehalten.