

# HELUcond PA6-L Wellenschlauch aus Polyamid

für leichte Beanspruchung



## HELUcond PA6-L

Kabelschuttschlauch für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchungen.  
Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 250 N

### Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

### Material

mod. Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V2

- halogenfrei
- phosphorfrei

### Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

### Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:  
HELUquick, HSSV.

### Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +120°C  
Temperaturbereich kurzzeitig bis +150°C

### feines Profil

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nenngröße mm	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von bis 100	101 - 500	501 - 1000
99610	99620	7,5	6,8	10,0	50	66,70	56,80	53,50
99611	99621	10,0	10,0	12,8	50	68,80	58,60	55,20
99612	99622	12,0	12,5	15,7	50	91,30	77,70	73,10
99613	99623	14,0	14,4	18,5	50	106,70	90,80	85,40
99614	99624	17,0	16,8	21,1	50	140,50	119,50	112,50
99615	99625	23,0	23,4	28,4	50	217,30	184,80	174,00
99616	99626	29,0	29,2	34,5	25	271,60	231,00	217,40
99617	99627	37,0	34,0	41,8	25	399,70	339,80	319,80
99618	99628	50,0	46,0	53,8	25	561,60	477,50	449,40

Technische Änderungen vorbehalten.