

HELUquick Wellenschlauch-Verschraubung - gerade

Außengewinde aus Kunststoff



HELUquick Verschraubung gerade

Steck-Schnell-Verschraubung für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Material

Polyamid PA 6

- halogenfrei
- silikongfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

Beständig gegen

- Öl
- Benzin
- schwache Säuren
- schwache Basen

Hinweise

- UR geprüft

Demontage ohne zusätzlichen Öffner.
Auch gewinkelt lieferbar (45° und 90°).

Technische Daten

Schutzart: IP 68

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewinde-länge mm	Schlüssel-weite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bis 100	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von 101 - 500	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von 501 - 1000
904797	904820	M12 x 1,5	7,5	11,5	16,0	50	148,60	140,60	132,50
904798	904821	M12 x 1,5	10,0	12,0	18,0	50	148,60	140,60	132,50
904799	904822	M16 x 1,5	10,0	11,5	18,0	50	204,30	193,30	182,20
904800	904823	M16 x 1,5	12,0	11,5	21,0	50	151,50	143,30	135,10
904801	904824	M20 x 1,5	12,0	13,0	21,0	50	182,60	172,70	162,80
904802	904825	M20 x 1,5	17,0	13,0	27,0	50	158,20	149,60	141,10
904803	904826	M25 x 1,5	17,0	13,0	27,0	50	269,00	255,00	240,40
904804	904827	M25 x 1,5	23,0	13,0	34,0	25	269,00	255,00	240,40
904861	904828	M32 x 1,5	23,0	15,0	34,0	25	280,70	265,50	250,40
904862	904829	M32 x 1,5	29,0	15,0	40,0	25	352,70	333,70	314,60
904863	904830	M40 x 1,5	29,0	15,0	40,0	25	456,20	431,60	406,90
904864	904831	M40 x 1,5	37,0	17,0	55,0	25	606,70	573,90	541,20
904865	904832	M50 x 1,5	37,0	17,0	60,0	25	606,70	573,90	541,20
904866	904833	M50 x 1,5	50,0	17,0	65,0	10	763,60	722,40	681,10
904867	904834	M63 x 1,5	50,0	17,0	70,0	10	763,60	722,40	681,10

Technische Änderungen vorbehalten.