

HELUquick Wellenschlauch-Verschraubung - gewinkelt 90°



Außengewinde aus Kunststoff



HELUquick Verschraubung gewinkelt 90°

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Polyamid PA 6

- halogenfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Öl
- Benzin
- schwache Säuren
- schwache Basen

Hinweise

- UR geprüft

Demontage ohne zusätzlichen Öffner.

Auch gerade oder gewinkelt 45° lieferbar.

Technische Daten

Schutzart: IP 68

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewindelänge mm	Schlüsselweite mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bis 100	101 - 500	501 - 1000
904805	904835	M10 x 1,0	7,5	12,0	-	50	260,60	246,30	231,90
904806	904836	M12 x 1,5	10,0	10,0	-	50	273,40	258,40	243,30
904807	904837	M16 x 1,5	10,0	12,0	-	50	273,40	258,40	243,30
904808	904838	M16 x 1,5	12,0	12,0	-	50	284,10	268,50	252,80
904809	904839	M20 x 1,5	12,0	13,0	-	50	284,10	268,50	252,80
904810	904840	M20 x 1,5	17,0	13,0	-	50	292,40	276,30	260,20
904811	904841	M25 x 1,5	17,0	13,0	-	50	292,40	276,30	260,20
904812	904842	M25 x 1,5	23,0	13,0	-	50	486,20	459,50	432,70
904813	904843	M32 x 1,5	23,0	15,0	-	25	352,70	333,30	313,90
904814	904844	M32 x 1,5	29,0	15,0	-	10	702,70	664,10	625,40
904815	904845	M40 x 1,5	29,0	15,0	-	10	702,70	664,10	625,40
904816	904846	M40 x 1,5	37,0	15,0	-	10	1119,70	1058,10	996,50
904817	904847	M50 x 1,5	37,0	15,5	-	10	1119,70	1058,10	996,50
904818	904848	M50 x 1,5	50,0	15,0	-	5	1334,10	1260,70	1187,30
904819	904849	M63 x 1,5	50,0	16,0	-	5	1334,10	1260,70	1187,30

Technische Änderungen vorbehalten.