

HSSV Wellenschlauch-Verschraubung - gewinkelt 90°

Außengewinde aus Metall



HSSV Verschraubung 90° mit Metallaußengewinde

Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei

Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

Hinweise

- UR geprüft
- Schutzart:
• IP 66 mit Außendichtung
- Anschlussgewinde:
metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Technische Daten

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewindelänge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
920247	920256	M12 x 1,5	10,0	10,0	50	496,10	466,30	436,60
920248	920257	M16 x 1,5	10,0	10,5	50	514,80	483,90	453,00
920249	920258	M16 x 1,5	12,0	10,5	50	561,60	527,90	494,20
920250	920259	M20 x 1,5	17,0	12,0	50	655,20	615,90	576,60
920251	920260	M25 x 1,5	21,0 / 23,0	15,0	50	842,40	791,90	741,30
920252	920261	M32 x 1,5	29,0	15,0	25	936,00	879,80	823,70
920253	920262	M40 x 1,5	36,0 / 37,0	16,0	25	1497,60	1407,70	1317,90
920254	920263	M50 x 1,5	48,0 / 50,0	16,0	10	1684,80	1583,70	1482,60
920255	920264	M63 x 1,5	48,0 / 50,0	16,0	10	2152,80	2023,60	1894,50

Technische Änderungen vorbehalten.