

HSSV-ZE Wellenschlauch-Kabel-Verschraubung mit Zugentlastung

Außengewinde aus Kunststoff



HSSV mit Zugentlastung

Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung. Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Polyamid PA 6

- halogenfrei
- cadmiumfrei

Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

Hinweise

Anschlussgewinde:
metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Technische Daten

Schutzart am Schlauch: IP 65

Temperaturbereich: -25°C bis +100°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Größe	Passend zu Schlauch Nennweite	Gewinde-länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bis 100	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von 101 - 500	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von 501 - 1000
903459	903466	M16 x 1,5	10,0	7,5	50	174,10	165,40	156,70
903460	903467	M16 x 1,5	12,0	7,5	50	191,80	182,30	172,60
903461	903468	M20 x 1,5	17,0	8,5	50	229,50	218,10	206,50
903462	903469	M25 x 1,5	23,0	10,5	50	357,00	339,20	321,30
903463	903470	M32 x 1,5	29,0	10,5	25	431,30	409,80	388,20

Technische Änderungen vorbehalten.