

# HSSV Außendichtung



## HSSV Außendichtungen

Außendichtungen für Steck-Schnell-Verschraubungen. Passend für HSSV-Verschraubungen.

## Material

TPE-V

## Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Ölen
- Lösungsmitteln
- Chemikalien

## Hinweise

- HSSV + Außendichtung: IP 66

## Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +110°C

### grau

Artikel-Nr.	Passend zu NW	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
grau			bis 100	101 - 500	501 - 1000
920307	7,5	50	60,60	54,60	51,60
920308	10,0	50	61,30	55,40	52,30
920309	12,0	50	62,00	55,80	52,80
920310	17,0	50	63,40	57,10	54,10
920311	23,0	50	66,40	59,90	56,60
920312	29,0	25	74,60	67,30	63,60
920313	37,0	25	95,50	86,00	81,20
920314	50,0	10	112,20	101,10	95,50

### schwarz

Artikel-Nr.	Passend zu NW	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
schwarz			bis 100	101 - 500	501 - 1000
920315	7,5	50	60,60	54,60	51,60
920316	10,0	50	61,30	55,40	52,30
920317	12,0	50	62,00	55,80	52,80
920318	17,0	50	63,40	57,10	54,10
920319	23,0	50	66,40	59,90	56,60
920320	29,0	25	74,60	67,30	63,60
920321	37,0	25	95,50	86,00	81,20
920322	50,0	10	112,20	101,10	95,50

Technische Änderungen vorbehalten.