

# JUMBO-WFP Flanschanschluss - gewinkelt 90°



## JUMBO-WFP

Einteiliger Flanschanschluss 90° Winkel.  
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche  
Typ JUMBO.

## Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: V0

- halogenfrei
- cadmiumfrei

## Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffe
- Mineralöle
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

## Hinweise

Durch Zusatzdichtung Erhöhung der Schutzart  
auf IP 65.

JUMBO-Dichtungssatz:  
Set beinhaltet 1 X O-Ring und 1 X  
Moosgummidichtung.

## Technische Daten

Schutzart: IP 54

Temperaturbereich: -40°C bis +115°C

## Flanschanschluss - gewinkelt 90°

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Passend zu NW	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
90404	920372	70,0	1	2094,20	1884,90	1780,20
90405	920373	95,0	1	2675,60	2408,10	2274,30

## Dichtungssatz

Artikel-Nr.	Farbe	Passend zu NW	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
90406	schwarz	70,0	1	408,90	368,10	347,70
90407	schwarz	95,0	1	479,30	431,40	407,50

Technische Änderungen vorbehalten.