

# COV Wellenschlauch-Verschraubung

teilbar



## COV Schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO. Axial aufklapp- und wiederverschließbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen.

### Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

## Material

Polyamid PA 6

Entflammbarkeit nach UL 94: HB

- halogenfrei

## Technische Daten

Schutzart: IP 43 ohne Dichtung

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C  
Temperaturbereich kurzzeitig bis +150°C

## Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

- Kraftstoffen
- Mineralölen
- Fette
- schwache Basen
- schwache Säuren

### metrisches Anschlussgewinde - teilbare Verschraubung

Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
905031	M16 x 1,5	10,0	11,0	19,0	100	174,70	161,60	148,50
905032	M20 x 1,5	14,0	11,0	27,0	100	191,00	176,60	162,40
905033	M25 x 1,5	20,0	12,0	30,0	50	283,60	262,30	241,00
905034	M32 x 1,5	23,0	15,0	36,0	50	373,40	345,40	317,40
905035	M40 x 1,5	37,0	19,0	46,0	25	697,40	645,10	592,80
905036	M50 x 1,5	45,0	19,0	55,0	25	806,60	746,10	685,60

### metrisches Anschlussgewinde - teilbare Kontermutter

Artikel-Nr. schwarz	Größe Metr.	Passend zu NW	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
905037	M16 x 1,5	10,0	8,0	19,0	100	43,70	40,50	37,10
905038	M20 x 1,5	14,0	8,0	27,0	100	47,80	44,20	40,70
905039	M25 x 1,5	20,0	9,0	30,0	50	70,90	65,60	60,20
905040	M32 x 1,5	23,0	12,0	36,0	50	93,40	86,40	79,40
905041	M40 x 1,5	37,0	15,0	46,0	25	174,30	161,20	148,20
905042	M50 x 1,5	45,0	15,0	55,0	25	201,90	186,80	171,60

### PG-Anschlussgewinde - teilbare Verschraubung mit Kontermutter

Artikel-Nr. schwarz	Größe PG	Passend zu NW	Gewinde- länge mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
93514	9	10,0	12,0	22,0	100	241,90	210,10	199,00
93515	13,5	14,0	17,0	30,0	100	262,70	228,90	216,70
93516	21	20,0	17,0	36,0	50	360,50	324,50	306,50
93517	29	23,0	21,0	46,0	50	473,10	425,80	402,20
93518	29	37,0	22,0	55,0	25	882,70	794,50	750,40

Technische Änderungen vorbehalten.