

SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch mit PVC-Mantel



mit eingehaktem Profil



Typ SPR-PVC-AS

Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil und PVC-Mantel. Wetterfest, hohe Zug- und Querdrukbelastbarkeit.

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Kaltband St 2 nach DIN 1624, verzinkt, Fe/Zn 3

Außenmantelmaterial: PVC

Hinweise

Passende Schlauchverschraubungen: US, LI

Technische Daten

Temperaturbereich: -25°C bis +80°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +100°C

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
97032	97702	7,0	10,0	50	203,60	185,10	176,30
97033	97685	10,0	14,0	50	241,50	219,60	209,10
97034	97703	13,0	17,0	50	301,80	274,30	261,10
97035	97704	15,0	19,0	50	343,00	311,90	296,90
97036	97705	17,0	21,0	50	396,80	360,70	343,60
97037	97706	22,0	27,0	50	569,30	517,40	492,70
97038	97707	29,0	36,0	25	917,10	833,70	794,00
97039	97708	38,0	45,0	25	1226,00	1114,50	1061,40
97040	97709	49,0	56,0	25	1767,60	1606,90	1530,40

Kleinverpackung

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
94890	94934	7,0	10,0	10	301,60	276,20	263,60
94891	94935	10,0	14,0	10	287,90	261,70	248,50
94892	94936	13,0	17,0	10	359,40	326,90	310,60
94893	94937	15,0	19,0	10	408,80	371,60	353,00
94894	94938	17,0	21,0	10	472,80	430,10	408,70
94895	94939	22,0	27,0	10	678,60	616,80	585,80
94896	94940	29,0	36,0	10	1092,90	993,70	944,10
94897	94941	38,0	45,0	10	1461,30	1328,60	1262,10
94898	94942	49,0	56,0	10	2107,10	1915,50	1819,70

Technische Änderungen vorbehalten.