

SPR-EDU-AS Metallschutzschlauch mit Stahldrahtumflechtung

mit eingehaktem Profil



Typ SPR-EDU-AS

Wendelgewickelter Metallschlauch mit eingehaktem Profil und Stahldrahtumflechtung. Hohe Zug- und Querdrukbelastbarkeit.

Material

Kaltband St 2 nach DIN 1624, verzinkt, Fe/Zn 3
UV-beständig

Technische Daten

Temperaturbereich: bis +220°C

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Mit Stahldrahtumflechtung

Hinweise

Passende Schlauchverschraubungen:
US, LI

Artikel-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
97584	7,0	10,0	50	479,90	422,80	366,50
97585	10,0	14,0	50	534,80	471,20	408,70
97586	13,0	17,0	50	613,10	540,20	468,20
97510	15,0	19,0	50	665,00	586,00	508,10
97377	17,0	21,0	50	722,20	636,30	551,50
97378	22,0	27,0	50	997,80	879,30	762,30
97379	29,0	36,0	25	1513,10	1333,20	1155,90
96784	38,0	45,0	25	1829,40	1611,90	1397,60
97587	49,0	56,0	25	2593,60	2285,20	1981,20

Kleinverpackung

Artikel-Nr.	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von		
				bis 100	101 - 500	501 - 1000
94920	7,0	10,0	10	623,70	549,60	501,50
94921	10,0	14,0	10	694,90	612,40	559,00
94922	13,0	17,0	10	796,80	702,10	640,70
94923	15,0	19,0	10	864,50	761,70	695,30
94924	17,0	21,0	10	938,90	827,20	754,80
94925	22,0	27,0	10	1297,00	1142,90	1043,20
94926	29,0	36,0	10	1967,00	1733,10	1581,80
94927	38,0	45,0	10	2377,90	2095,30	1912,50
94928	49,0	56,0	10	3371,80	2969,50	2711,40

Technische Änderungen vorbehalten.