

LK-I Schlauchverschraubung aus Kunststoff

für flexiblen Einsatz



LK-I

Schlauchverschraubung für Schutzschläuche S, S-PU und K.

Material

Polypropylen

Technische Daten

Schutzart: IP 54

Temperaturbereich: -10°C bis +110°C

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Größe Metrisch	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
97602	M12 x 1,5	10,0	10,0	50	165,80	161,30	147,70
97603	M16 x 1,5	14,0	10,0	50	187,70	182,70	167,50
97604	M20 x 1,5	17,0	10,0	50	246,90	240,10	220,10
97605	M25 x 1,5	21,0	11,0	50	374,90	364,80	334,30
97606	M32 x 1,5	27,0	12,0	25	637,70	620,30	568,60
97607	M40 x 1,5	36,0	12,0	25	1031,10	1003,20	919,50
97608	M50 x 1,5	45,0	12,0	25	1253,50	1219,70	1117,90
97609	M63 x 1,5	56,0	15,0	10	1747,30	1700,10	1558,30

metrisches Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Artikel-Nr. grau	Größe Metrisch	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
93480	M12 x 1,5	10,0	10,0	10	194,00	188,80	172,90
93481	M16 x 1,5	14,0	10,0	10	219,70	213,80	195,90
93482	M20 x 1,5	17,0	10,0	10	289,00	281,10	257,60
93483	M25 x 1,5	21,0	11,0	10	438,70	426,80	391,20
93484	M32 x 1,5	27,0	12,0	10	858,10	834,90	765,20
93485	M40 x 1,5	36,0	12,0	2	1340,40	1304,20	1195,40
93486	M50 x 1,5	45,0	12,0	2	1561,70	1519,50	1392,80
93487	M63 x 1,5	56,0	15,0	2	2044,40	1989,10	1823,20

Fortsetzung ►

LK-I Schlauchverschraubung aus Kunststoff

für flexiblen Einsatz

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr. grau	Größe PG	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
90720	7	10,0	10,0	50	164,70	160,20	146,90
90721	9	14,0	10,0	50	186,90	181,80	166,50
90722	11	17,0	10,0	50	245,40	238,80	218,80
90723	13,5	19,0	10,0	50	310,50	302,10	276,90
90724	16	21,0	11,0	50	372,50	362,50	332,20
90725	21	27,0	11,0	25	444,00	432,00	396,00
90726	29	36,0	12,0	25	798,20	776,60	711,80
90727	36	45,0	12,0	25	1162,40	1130,90	1036,70
90729	48	56,0	15,0	10	1736,70	1689,80	1548,90

PG-Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Artikel-Nr. grau	Größe PG	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
93470	7	10,0	10,0	10	191,90	186,70	171,20
93471	9	14,0	10,0	10	217,70	211,80	194,00
93472	11	17,0	10,0	10	285,80	278,00	254,80
93473	13,5	19,0	10,0	10	361,70	352,00	322,60
93474	16	21,0	11,0	10	433,90	422,00	386,90
93475	21	27,0	11,0	10	517,20	503,20	461,20
93476	29	36,0	12,0	2	929,70	904,50	829,10
93477	36	45,0	12,0	2	1353,80	1317,10	1207,40
93478	48	56,0	15,0	2	2022,50	1967,80	1803,80

Technische Änderungen vorbehalten.