

# LI Schlauchverschraubung aus Metall

## mit Sicherungsring



**LI**  
Schlauchverschraubung für Schutzschläuche Typ S, S-PU, M, SPR-AS, SPR-EDU-AS, SPR-PVC-AS. Die drehbare Innentülle mit Schlauchdrehsperrung wird in den Verschraubungskörper eingesetzt und durch den Federstahlring ausreißsicher befestigt.

**Material**  
Messing vernickelt  
Erdungshülse: Messing, blank  
Sicherungsring: aus Federstahl

**Technische Daten**  
Schutzart: IP 40  
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C

**Hinweise**  
Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

### metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
97619	M10 x 1,0	10,0	10,0	50	604,00	576,50	521,50
97620	M12 x 1,5	14,0	10,0	50	434,70	414,90	375,20
97621	M16 x 1,5	17,0	10,0	50	466,30	445,20	402,70
97622	M20 x 1,5	21,0	10,0	50	540,10	515,60	466,30
97623	M25 x 1,5	27,0	11,0	25	790,90	754,90	683,00
97624	M32 x 1,5	36,0	13,0	25	1339,30	1278,30	1156,40
97625	M40 x 1,5	45,0	13,0	25	2435,00	2324,20	2102,70
97626	M50 x 1,5	56,0	14,0	25	3896,00	3718,90	3364,60

### metrisches Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Artikel-Nr.	Größe	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
93610	M10 x 1,0	10,0	10,0	10	694,70	663,00	599,50
93611	M12 x 1,5	14,0	10,0	10	500,00	477,20	431,50
93612	M16 x 1,5	17,0	10,0	10	536,30	511,90	463,20
93613	M20 x 1,5	21,0	10,0	10	621,10	592,80	536,10
93614	M25 x 1,5	27,0	11,0	10	909,60	868,20	785,40
93615	M32 x 1,5	36,0	13,0	2	1540,20	1470,30	1330,10
93616	M40 x 1,5	45,0	13,0	2	2800,20	2672,80	2418,00
93617	M50 x 1,5	56,0	14,0	2	4480,30	4276,70	3869,40

Fortsetzung ►

# LI Schlauchverschraubung aus Metall

mit Sicherungsring

## PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe PG	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
90730	7	10,0	7,0	50	571,60	545,60	493,50
90731	9	14,0	7,0	50	417,30	398,30	360,30
90732	11	17,0	7,0	50	449,70	429,30	388,40
90733	13,5	19,0	7,0	50	467,90	446,70	404,00
90734	16	21,0	7,0	50	522,80	499,10	451,30
90735	21	27,0	10,0	25	776,30	741,00	670,30
90736	29	36,0	10,0	25	1255,20	1198,10	1083,80
90737	36	45,0	10,0	25	2252,60	2150,20	1945,20
90738	48	56,0	10,0	10	3789,80	3617,60	3272,90

## PG-Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Artikel-Nr.	Größe PG	Schlauch- außen-Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
					bis 100	101 - 500	501 - 1000
93600	7	10,0	7,0	10	657,10	627,20	567,20
93601	9	14,0	7,0	10	479,80	457,90	414,20
93602	11	17,0	7,0	10	517,10	493,70	446,60
93603	13,5	19,0	7,0	10	538,00	513,60	464,80
93604	16	21,0	7,0	10	601,40	574,00	519,20
93605	21	27,0	10,0	10	892,70	852,10	770,80
93606	29	36,0	10,0	2	1443,50	1378,00	1246,60
93607	36	45,0	10,0	2	2590,50	2472,70	2237,00
93608	48	56,0	10,0	2	4358,30	4160,20	3764,00

Technische Änderungen vorbehalten.