

EEM Innentülle

aus Messing



EEM

Innentülle EEM aus Messing für Metall-Schutzschläuche Typ M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS und SPR-EDU-AS.

Material

Messing

Technische Daten

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Hinweise

Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

EEM - Messing

Artikel-Nr. M	Schlauch- außen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
			bis 100	101 - 500	501 - 1000
906006	10,0	50	133,80	127,70	115,40
906007	14,0	50	147,00	140,30	126,80
906008	17,0	50	154,70	147,60	133,50
906009	19,0	50	158,60	151,40	136,80
906010	21,0	50	176,40	168,40	152,20
906011	27,0	25	179,60	171,50	155,10
906012	36,0	25	204,60	195,40	176,70
906013	45,0	20	274,20	261,80	236,70
906014	56,0	10	655,30	625,50	565,80

EEM - Messing

Artikel-Nr. SPR-AS	Schlauch- außen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
			bis 100	101 - 500	501 - 1000
99510	10,0	50	133,80	127,70	115,40
99511	14,0	50	147,00	140,30	126,80
99512	17,0	50	154,70	147,60	133,50
99513	19,0	50	158,60	151,40	136,80
99514	21,0	50	176,40	168,40	152,20
99515	27,0	25	179,60	171,50	155,10
99516	36,0	25	204,60	195,40	176,70
99517	45,0	25	274,20	261,80	236,70
99518	56,0	10	655,30	625,50	565,80

Artikel-Nr. SPR-PVC-AS SPR-PU-AS SPR-EDU-AS	Schlauch- außen-Ø mm	VPE Stück	Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von		
			bis 100	101 - 500	501 - 1000
97580	10,0	50	133,80	127,70	115,40
97680	14,0	50	147,00	140,30	126,80
97691	17,0	50	154,70	147,60	133,50
97692	19,0	50	158,60	151,40	136,80
97693	21,0	50	176,40	168,40	152,20
97681	27,0	25	179,60	171,50	155,10
97682	36,0	25	204,60	195,40	176,70
97694	45,0	25	274,20	261,80	236,70
97684	56,0	10	655,30	625,50	565,80

Technische Änderungen vorbehalten.