



EF

Universell einsetzbar.
Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel.
Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

Material

Stahl, verzinkt
Außenmantelmaterial: PVC

Technische Daten

Schutzart: IP 67
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C
Temperaturbereich kurzzeitig bis +90°C

Hinweise

Passende Anschlussverschraubungen:
LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nennweite Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
91229	96939	1/4"	6,4	11,5	50	632,00	616,20	600,40
91230	96248	5/16"	10,1	14,4	50	473,80	462,00	450,10
91231	96249	3/8"	12,6	17,8	75	404,80	394,70	384,60
91232	97153	1/2"	16,0	21,1	60	473,80	462,00	450,10
91233	96718	3/4"	21,0	26,4	50	630,40	614,60	598,90
91234	96250	1"	26,5	33,1	30	1066,20	1039,50	1012,90
91235	96251	1 1/4"	35,1	41,8	30	1385,20	1350,60	1315,90
91236	97175	1 1/2"	40,3	47,8	15	2708,80	2641,10	2573,40
91237	96252	2"	51,6	59,9	15	3069,80	2993,10	2916,30

Kleinverpackung

Artikel-Nr. grau	Artikel-Nr. schwarz	Nennweite Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	VPE Meter	Netto EUR/ 100 Meter bei Abnahme von		
						bis 100	101 - 500	501 - 1000
94915	94930	5/16"	10,1	14,4	10	473,80	462,00	450,10
94916	94931	3/8"	12,6	17,8	10	404,80	394,70	384,60
94917	94932	1/2"	16,0	21,1	10	473,80	462,00	450,10
94918	94933	3/4"	21,0	26,4	10	630,40	614,60	598,90

Technische Änderungen vorbehalten.