

CV Compact Schlauchverschraubung - gerade

aus Messing



Schlauchverschraubung CV Compact gerade

Messing vernickelte Schlauchverschraubung

Einsatzbereiche

- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

Material

Messing vernickelt
Erdungshülse: Stahl
Dichtring: Polyamid

Hinweise

Passend für Metallschutzschläuche:
EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Technische Daten

Schutzart: IP 67

Temperaturbereich: -45°C bis +105°C

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.	Größe Metrisch	Passend zu Schlauch Nennweite	Passend zu Schlauch- außen-Ø mm	Schlüssel- weite mm	Gewinde- länge mm	VPE Stück	Netto EUR/ 100 Stück bei Abnahme von		
							bis 100	101 - 500	501 - 1000
908473	M16 x 1,5	3/8	12,6	26,0	10,0	10	226,50	207,10	194,10
908474	M20 x 1,5	3/8	12,6	26,0	10,0	10	246,80	225,70	211,60
908475	M20 x 1,5	1/2	16,1	26,0	10,0	10	261,10	238,70	223,80
908476	M25 x 1,5	3/4	21,1	35,0	10,0	5	404,80	370,10	347,00
908477	M32 x 1,5	1	26,8	45,0	12,0	5	644,90	589,60	552,80
908478	M40 x 1,5	1 1/4	35,4	53,0	13,0	2	1040,00	950,80	891,40
908479	M50 x 1,5	1 1/2	40,3	62,0	14,0	2	1459,90	1334,70	1251,30
908480	M63 x 1,5	2	51,6	76,0	16,0	2	2092,00	1912,60	1793,10

Technische Änderungen vorbehalten.