



Jahre Garantie*

ANSMANN Home Charger 580

USB-Ladegerät mit 5 USB-Ports und intelligenter Ladesteuerung mit max. 40W Leistung für Smartphone, Tablet und weitere USB-Geräte

Features

- Intelligentes Universal-Ladegerät mit fünf USB Ports
- Schützt Ihr Endgerät sowie das Ladegerät vor Überlastung und Kurzschluss
- Automatische Kontrolle der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms
- Mit intelligenter Ladesteuerung, welche den höchstmöglichen Ladestrom für Ihre Endgeräte automatisch erkennt und verwendet
- Geeignet für Geräte, welche über USB betrieben werden
- Kompatibel mit Samsung, Apple, Nokia, HTC, MP3 Player, Navigationsgeräte sowie weitere Smartphones und Handys
- Kompakte und platzsparende Bauform – sehr gute Haptik
- Intelligentes Universal-Ladegerät mit fünf USB Ports
- Eingang: 100-240V (weltweit einsetzbar)
- Ausgang: 5V max. 8000mA max. 40W
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Ladestrom



Laden mit 2 Anschlüssen



Universell einsetzbar



Ultraschnelles Aufladen



Intelligente Ladesteuerung



Artikelnummer: 1001-0054
 Lieferumfang: Home Charger 580, Netzkabel
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 4 (179 × 94 × 214 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	100 - 240V AC
Max. Eingangsstrom	1 A
USB-Ports	5
Buchse	USB
Farbe	weiß
Verpackung	Karton
Lagertemperatur	-25 - 70 °C
Betriebstemperatur	0 - 25 °C