



Jahre Garantie*

ANSMANN In-Car Charger 496

Intelligentes USB Kfz-Ladegerät 9.6A mit 4 USB Ports mit Verlängerung zu den Rücksitzen für Smartphones, Tablets sowie weitere USB Anwendungen

Features

- USB Kfz Ladegerät 9.6A für bis zu vier USB Anwendungen
- Mit intelligenter Ladesteuerung, welche den höchstmöglichen Ladestrom für Ihre Endgeräte automatisch erkennt und verwendet
- Geeignet für eine Vielzahl von Smartphones, Tablets sowie weitere USB Anwendungen
- Integrierte, praktische Verlängerung auf die Rücksitze mit zwei weiteren USB Ports (2x vorne, 2x hinten). Kabellänge: 1.80m
- Ideal geeignet für längere Autoreisen – der Kfz-Stecker liefert genügend Energie für bis zu vier USB Anwendungen. Die integrierte zweite Ladeinheit ist mit einer Verlängerung für die Rücksitze ausgestattet. Diese lässt sich ideal z.B. in die Taschen hinter dem Fahrer bzw. Beifahrersitz einklemmen und versorgt somit die Rücksitze zuverlässig mit Energie.
- Eingang: 12-24V DC
- Ausgang: 5V DC / max. 9.6A (4x max. 2400mA)
- 3 Jahre Garantie



Mobiles Laden



Ultraschnelles Aufladen



Universell einsetzbar



Intelligente
Ladesteuerung



Artikelnummer: 1000-0017
 Lieferumfang: In-Car Charger 496
 Zolltarifnummer: 85044090900
 Verpackungseinheit: 4 (179 × 94 × 214 mm)



Spezifikationen

Ausgangsspannung	5V DC
Eingangsspannung	12 - 24V DC
USB-Ports	4
Buchse	USB
Ausgang	5V DC / 9600 mA (4× max. 2400 mA)
Max. Ausgangsleistung	48 W
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	0 - 25 °C
Lagertemperatur	-25 - 70 °C