

**Art** Mikrofonleitung

**Bestellbezeichnung** intro cable 2

### **Mechanische Daten**

Leiterquerschnitt 0,22 mm<sup>2</sup>

AWG AWG 24

Leiteraufbau 28 x 0,10 mm Cu blank

Leiterisolation PE

Adernanordnung 2 verdrehte Paare

Schirmung Wendelschirm

Gesamtmantel PVC

Gesamtdurchmesser  $4,3 \pm 0,2$  mm

Gewicht

### **Betriebstemperatur**

bewegt

unbewegt

**min.Biegeradius**

bewegt

unbewegt

### **Elektrische Daten**

Leiterwiderstand                      80  $\Omega$  / km

Kapazität (Leiter/Leiter)              80 pF / m

Kapazität (Leiter/Schirm)

Prüfspannung