


connecting the future



TMS 908 SE P-EU

Artikelnummer: 318208

Produktbeschreibung:

TMS 9xx SE P-EU

Die TRIAX TMS 9xx SE P-EU sind Einzel SAT-ZF-Multischalter für bis zu 2 SAT-Positionen + Terrestrik. Die Schalter gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 8 bis 32 Teilnehmeranschlüssen und passiver Terrestrik. Mit eingebautem Netzteil und EU-Stecker.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663182080
EIGENSCHAFTEN	
Max. ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3	100 dB μ V
Max. ausgangspegel terr. @ -60dB IMD3	passive dB μ V
Rückkanal	Ja - passive TER
Schaltbefehle	13/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 1.0
FREQUENZBEREICH	

Frequenzbereich SAT	950...2400 MHz
Frequenzbereich terr.	5...862 MHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung SAT (mit 5 dB slope)	-5...+2 ±2 dB
Verstärkung terr.	-15 ±3 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	typ. 30 dB
Entkopplung SAT-TER	typ. 30 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung SAT-Eingänge	>10 dB
Rückflussdämpfung SAT-Ausgänge	>10 dB
Rückflussdämpfung terr. Eingänge	>10 dB
Rückflussdämpfung terr. Ausgänge	>10 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Control LEDs	Green LED (Power)
Max. current to each output (supplied by set top box)	35 mA
Leistungsaufnahme (typ.)	0,5 W
Temperaturbereich	0...+55 °C °C
ANSCHLÜSSE	
IF und terr. Eingänge farblich markiert	VL=Schwarz, VH=Rot, HL=Grün, HH=Gelb
Anschlusstyp	F-buchse
DC Anschluss	Netzteil eingebaut
Eingänge	9
Ausgänge	9
Number of trunk inputs	2 SAT, 1 TER

Number of trunk outputs	2 SAT, 1 TER
Teilnehmerausgänge	8
MECHANISCHE DATEN	
Produkt Tiefe	110 mm
Bruttotiefe	0,063 m
Bruttöhöhe	0,270 m
Gewicht	4,000 kg
Bruttobreite	0,110 m
Material	Metallgehäuse
Nettogewicht	4,000 kg
Verpackungs menge	1
Volumen	0,002 m3
Produkt Breite	270 mm
Produkt Höhe	63 mm
Farbe	RAL 7035
Farbe	RAL 7035