

connecting the future



## GAD 269 LTE - SAT/TV/R

Artikelnummer: 306269

### Produktbeschreibung:

3-Loch-Wandsteckdose für terrestrischen und Satellitenempfang

- Einzeldose zur Verwendung hinter dem Multischalter bzw. Abzweiger
- LTE-geschützt im TV-Ausgang über 700 MHz
- Selektive Anschlüsse für TV, Radio und SAT
- mit weißem Kunststoffrahmen und Abdeckplatte

### Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663062696
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung	> 75 dB
EIGENSCHAFTEN	
Antennendose Typ	Enddose
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich FM	87.5 - 108 MHz
Frequenzbereich SAT	950 -2150 MHz

Frequenzbereich TV	5 -74 / 125 - 694 MHz
<b>DÄMPFUNG</b>	
Durchgangsverlust IN-FM	2 dB
Durchgangsverlust IN-SAT	2,5 dB
Durchgangsverlust IN-TV	2 dB
<b>RÜCKFLUSSDÄMPFUNG</b>	
Rückflussdämpfung FM	11 dB
Rückflussdämpfung Eingang	14 @47MHz -1.5dB/Oct. dB
Rückflussdämpfung SAT	10...6 dB
Rückflussdämpfung TV	14 @47MHz -1.5dB/Oct. (10@68-75MHz) dB
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>	
Impedanz	75 $\Omega$
<b>ALGEMEINE DATEN</b>	
DC Durchgang SAT	Ja (30VDC / 1A)
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
Temperatur - Transport	-40...+70 °C
<b>ANSCHLÜSSE</b>	
Anschlusstyp FM	IEC-buchse
Anschlusstyp SAT	F-buchse
Anschlusstyp TV	IEC-stecker
<b>MECHANISCHE DATEN</b>	
Bruttotiefe	0,040 m
Brutthöhe	0,070 m
Gewicht	0,165 kg
Bruttobreite	0,070 m
Nettogewicht	0,150 kg
Gewicht Verpackung	0,015 kg

Auszugskraft - Innenleiter 2 (Ø)	> 50 @ 1.13mm N/mm <sup>2</sup>
Auszugskraft - Innenleiter 1(Ø)	> 25 @ 0.75mm N/mm <sup>2</sup>

---