

Antennendose Typ	Enddose
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich DAB	111...125 MHz
Frequenzbereich FM	87,5...125 MHz
Frequenzbereich SAT 2	5...2150
Frequenzbereich SAT	950...2150 MHz
Frequenzbereich TV	47---68/174...862 MHz
DÄMPFUNG	
Abzweigdämpfung DAB	2,0 dB
Abzweigdämpfung Radio	2,0 dB
Abzweigdämpfung SAT	2,0 dB
Abzweigdämpfung TV	1,5 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
DC Durchgang SAT	Ja (max. 24VDC / 0.5A)
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
Temperatur - Transport	-40...+70 °C
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp FM	IEC-buchse
Auslass RF	IEC-Buchse
Auslass SAT	F-Buchse
Anschlusstyp SAT	F-buchse
Auslass TV	IEC-Stecker
Anschlusstyp TV	IEC-stecker
MECHANISCHE DATEN	
Ausführung	TV-Radio/DAB S2 x SAT
Durchmesser	60 mm
Bruttotiefe	0,750 m
Brutthöhe	0,500 m

Gewicht	0,166 kg
Bruttobreite	0,750 m
Nettogewicht	0,150 kg
Anmerkungen	Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte
Gewicht Verpackung	0,016 kg
Volumen	0,281 m ³
