



Waagrecht und senkrecht
einsetzbar
Horizontal and vertical use

Typ „Piccovent“

Gebälseheizung / Fan heater

Ausführungen / Performances:

Heizungen mit Lüfter 24V Heaters with fan 24V

Leistungen Power	Spannungen Voltage	Maße Dimension	Anschluss Connection	Artikel Nr. // Art. No.
15 W	24 V DC	X 100x40x48mm	Kabel / Cable 2x0,75mm ²	01501510Kb0
50 W	24 V DC	130x40x48mm	Kabel / Cable 2x0,75mm ²	01505010Kb0
70 W	24 V DC	130x40x48mm	Kabel / Cable 2x0,75mm ²	01507010Kb0

Montage / mounting: Clip für DIN Hutschiene EN 60715
clip for DIN rail EN 60715

wahlweise Schraubbefestigung
optional screw fixing

Anschlussplan / Connection:

