

UK 4AA eLED CPO ES/TS



Technische Details/Technical Details

Farbe / Colour	schwarz/black
Abmessung / Size (mm)	157 x 40 x 34
Gewicht / Weight (g)	177
Batterien / Batteries	4 x AA Alkaline / LR6
Lichtstrom / Brightness (Lumen)	130
Leuchtweite / Distance Seen (m)	150
Brenndauer / Burn time (h)	8 - 10
Wasserdicht bis / Watertight up to (m)	3
ATEX Zertifizierung / Approval	II 2G Ex eib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T98°C

Merkmale / Features

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
 Spezielle Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)"
 Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)"
 100% wasser- und staubdicht
 Frontschalter oder Heckschalter je nach Modell
 elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig
 EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen
 Made in the USA

Artikel Nr. / Part No.

- 219521 / UK 4AA eLED CPO ES schwarz/black
- 219517 / UK 4AA eLED CPO ES schwarz/black m Everglow
- 219511 / UK 4AA eLED CPO TS schwarz/black
- 219516 / UK 4AA eLED CPO TS schwarz/black m Everglow