

UK 3AA eLED CPO ES/TS



Technische Details/Technical Details

| | |
|--|--|
| Farbe / Colour | schwarz/black |
| Abmessung / Size (mm) | 135 x 40 x 34 |
| Gewicht / Weight (g) | 152 |
| Batterien / Batteries | 3 x AA Alkaline / LR6 |
| Lichtstrom / Brightness (Lumen) | 110 |
| Leuchtweite / Distance Seen (m) | 150 |
| Brenndauer / Burn time (h) | 6 - 8 |
| Wasserdicht bis / Watertight up to (m) | 3 |
| ATEX Zertifizierung / Approval | II 2G Ex eib IIC T6 II 2D Ex ibD 21 T61°C |

Merkmale / Features

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
Spezielle Optik zur Bündelung des Lichtstrahles "CPO (Compound Path Optics)"
Spezielles Energiemanagement "TRS (Thermal Recovery System)"
100% wasser- und staubdicht
Frontschalter oder Heckschalter je nach Modell
elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig
EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen
Made in the USA

Artikel Nr. / Part No.

222072 / UK 3AA eLED CPO ES schwarz/black

222066 / UK 4AA eLED CPO TS schwarz/black