

UK 3AAA VIZION [i]



Technische Details/Technical Details

Farbe / Colour	neongelb/safety yellow o. schwarz/black
Abmessung / Size (mm)	74 x 37 x 46
Gewicht / Weight (g)	110
Batterien / Batteries	3 x AAA Alkaline / LR3
Lichtstrom / Brightness (Lumen)	low 35 / high 65
Leuchtweite / Distance Seen (m)	60
Brenndauer / Burn time (h)	17
Wasserdicht bis / Watertight up to (m)	10
ATEX Zertifizierung / Approval	II 2G Ex ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T55°C

Merkmale / Features

Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
weiße Hochleistungs-LED
100% wasser- und staubdicht
3 Modi (Spot, Diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter
2 Leuchtstärken: 35 und 65 lumen
gummierter Ein/Aus-Schalter
EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen
Made in the USA

Artikel Nr. / Part No.

219569 / UK 3AAA VIZION [i] neongelb/safety yellow

219561 / UK 3AAA VIZION [i] schwarz/black